

## TECALEMIT

### Elektro-Fasspumpen-Set HORNET W85 H

für Diesel, Heizöl,  
Kühlerfrostschutzmittel mit einer  
maximalen Viskosität von 20 mPas,  
maximale Förderleistung 68 Liter pro  
Minute, Tauchrohr Länge 1600 mm



Artikelnummer: 149132

## TECALEMIT Elektropumpe HORNET W85 H

### Elektro-Fasspumpen-Set

- Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Automatik-Zapfventil und Zapfventil-Halterung mit Tropfbecher
- für Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel mit einer maximalen Viskosität von 20 mPas
- maximale Förderleistung 68 Liter pro Minute
- Förderhöhe 4 m
- Tauchrohr Länge 1600 mm
- Gewinde G2"
- selbstansaugend
- Stromanschluss 230 V, Motor mit 950 W
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Pumpen-Set Ausstattung	Pumpe, Schlauch, Automatik-Zapfventil und Zapfventil-Halterung mit Tropfbecher
Fass-/Container-Handling	Pumpe	Fass-/Containerhandling Funktion	selbstansaugend
Pumpentyp	Elektro-Fasspumpen-Set	Anschluss	G2"

Medium	Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel	Stromanschluss	230 V
max. Viskosität	20 mPas	Motorleistung	950 W
Lagerbehälter	Tank	Ausführung	Premium
Bedienung	elektrisch	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
max. Förderleistung l/min	68 l/min	WEEE-Registrierungsnummer	DE82006647
Förderhöhe/Saughöhe	4 m	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Tauchrohrlänge	1600 mm	Marke laut EAR-Register	TECALEMIT
Set	ja	Gewicht	8,54 kg

## Zubehör

160064		Durchflussmengenähler, Messbereich 5 - 120 l/min, für Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas, Anschluss G1" außen
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm