

## veiligheidsrolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1820 x 1200 x 800 mm, nuttige hoogte 1575 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas met kunststof platen), 1 dubbele openslaande deur, 1 legbord, dak, 1 tussenlegbord van draadgaas, frame van Staal/kunststof geniet in galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, Met polypropyleenbanden op polypropyleen-velg



**Artikelnummer: 219895**



## veiligheidsrolcontainer

### met kunststof platen als zichtscherf

veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1820 x 1200 x 800 mm
- nuttige hoogte 1575 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas met kunststof platen), 1 dubbele openslaande deur, 1 legbord, dak
- rondom met kunststof platen als zichtscherf
- 1 tussenlegbord van draadgaas
- 1 x draadgaasbodem
- afsluitbaar met grendelsluiting
- frame van Staal/kunststof geniet in galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas

- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met polypropyleen-banden op polypropyleen-velg

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	geniet
type wagen	veiligheidsrolcontainer	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
constructies	3 wanden (draadgaas met kunststof platen), 1 dubbele openslaande deur, 1 legbord, dak	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
constructies functie	rondom met kunststof platen als zichtscher	legborden / schappen aantal	1 stuks
draagvermogen	500 kg	afsluitbaar	ja
hoogte	1820 mm	sluitsysteem	grendelsluiting
lengte	1200 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte	800 mm	banden	polypropyleen
nuttige hoogte	1575 mm	materiaal velg	polypropyleen
nestbaar	nee	diameter wiel	125 mm
platform constructie	doorbroken	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
materiaal platform	draadgaas	wagen uitrusting	1 tussenlegbord van draadgaas
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	104 kg
materiaal onderstel	Staal/kunststof		

## Gerelateerde Producten

244043



greepset voor rolcontainer, voor rolcontainer, van staal galvanisch blauw verzinkt