


## EVW-M Einstellbare Winkel-Verschraubung mit Schaft

EO 24° Anschluss / Metr. Einschraubzapfen – Dichtkante (ISO 9974)



Vormontiert, komplett mit geradem Einschraubstutzen (mit Dichtkante).  
Die Fertigmontage erfolgt im Stutzen mit ca. 1/4 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt des deutlich fühlbaren Kraftanstieges.

| Bau-Reihe       | D1 | T        | D3 | D4 | D5 | L1 | L2   | L3   | L4 | L5 | L6 | S1 | S2 | S3 | Gewicht g/1 St. | Bestellzeichen* | PN (bar) <sup>1)</sup> |     |
|-----------------|----|----------|----|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|----|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
|                 |    |          |    |    |    |    |      |      |    |    |    |    |    |    |                 |                 | CF                     | 71  |
| L <sup>3)</sup> | 06 | M 10x1,0 | 4  | 4  | 14 | 19 | 12,0 | 34,5 | 8  | 23 | 27 | 12 | 14 | 14 | 41              | EVW06LMOMD      | 315                    | 315 |
|                 | 08 | M 12x1,5 | 6  | 6  | 17 | 21 | 14,0 | 37,5 | 12 | 25 | 29 | 12 | 17 | 17 | 63              | EVW08LMOMD      | 315                    | 315 |
|                 | 10 | M 14x1,5 | 8  | 7  | 19 | 22 | 15,0 | 40,0 | 12 | 26 | 30 | 14 | 19 | 19 | 83              | EVW10LMOMD      | 315                    | 315 |
|                 | 12 | M 16x1,5 | 10 | 9  | 21 | 24 | 17,0 | 42,0 | 12 | 27 | 32 | 17 | 22 | 22 | 107             | EVW12LMOMD      | 315                    | 315 |
|                 | 15 | M 18x1,5 | 12 | 11 | 23 | 28 | 21,0 | 46,0 | 12 | 29 | 36 | 19 | 27 | 24 | 170             | EVW15LMOMD      | 250                    | 250 |
|                 | 18 | M 22x1,5 | 15 | 14 | 27 | 31 | 23,5 | 50,0 | 14 | 31 | 40 | 24 | 32 | 27 | 265             | EVW18LMOMD      | 250                    | 250 |
|                 | 22 | M 26x1,5 | 19 | 18 | 31 | 35 | 27,5 | 55,0 | 16 | 33 | 44 | 27 | 36 | 32 | 355             | EVW22LMOMD      | 160                    | 160 |
|                 | 28 | M 33x2,0 | 24 | 23 | 39 | 38 | 30,5 | 59,5 | 18 | 34 | 47 | 36 | 41 | 41 | 514             | EVW28LMOMD      | 160                    | 160 |
|                 | 35 | M 42x2,0 | 30 | 30 | 49 | 45 | 34,5 | 68,5 | 20 | 39 | 56 | 41 | 50 | 50 | 791             | EVW35LMOMD      | 160                    | 160 |
|                 | 42 | M 48x2,0 | 36 | 36 | 55 | 51 | 40,0 | 79,0 | 22 | 42 | 63 | 50 | 60 | 55 | 1153            | EVW42LMOMD      | 160                    | 160 |
| S <sup>4)</sup> | 06 | M 12x1,5 | 4  | 4  | 17 | 23 | 16,0 | 40,0 | 12 | 28 | 31 | 12 | 17 | 17 | 73              | EVW06SMOMD      | 400                    | 400 |
|                 | 08 | M 14x1,5 | 5  | 5  | 19 | 24 | 17,0 | 42,5 | 12 | 30 | 32 | 14 | 19 | 19 | 100             | EVW08SMOMD      | 400                    | 400 |
|                 | 10 | M 16x1,5 | 7  | 7  | 21 | 25 | 17,5 | 46,0 | 12 | 31 | 34 | 17 | 22 | 22 | 133             | EVW10SMOMD      | 400                    | 400 |
|                 | 12 | M 18x1,5 | 8  | 8  | 23 | 29 | 21,5 | 48,0 | 12 | 33 | 38 | 17 | 24 | 24 | 174             | EVW12SMOMD      | 400                    | 400 |
|                 | 14 | M 20x1,5 | 10 | 10 | 25 | 30 | 22,0 | 54,0 | 14 | 37 | 40 | 19 | 27 | 27 | 229             | EVW14SMOMD      | 400                    | 400 |
|                 | 16 | M 22x1,5 | 12 | 12 | 27 | 33 | 24,5 | 56,0 | 14 | 37 | 43 | 24 | 30 | 27 | 309             | EVW16SMOMD      | 400                    | 400 |
|                 | 20 | M 27x2,0 | 16 | 16 | 32 | 37 | 26,5 | 65,0 | 16 | 42 | 48 | 27 | 36 | 32 | 429             | EVW20SMOMD      | 400                    | 400 |
|                 | 25 | M 33x2,0 | 20 | 20 | 39 | 42 | 30,0 | 73,0 | 18 | 47 | 54 | 36 | 46 | 41 | 826             | EVW25SMOMD      | 250                    | 250 |
|                 | 30 | M 42x2,0 | 25 | 25 | 49 | 49 | 35,5 | 78,5 | 20 | 50 | 62 | 41 | 50 | 50 | 1132            | EVW30SMOMD      | 160                    | 160 |
|                 | 38 | M 48x2,0 | 32 | 32 | 55 | 57 | 41,0 | 92,5 | 22 | 57 | 72 | 50 | 60 | 55 | 1874            | EVW38SMOMD      | 160                    | 160 |

<sup>1)</sup> Druckwert genannt = Artikel lieferbar

<sup>3)</sup> L = Leichte Baureihe; <sup>4)</sup> S = Schwere Baureihe

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Kompletverschraubungen siehe Seite 17.

| Bestellzeichen-Ergänzungen   |  |              |
|------------------------------|--|--------------|
| Material                     | Kennbuchstaben Oberfläche und Material | Beispiel     |
| Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei | CF                                     | EVW16SMOMDCF |
| Messing                      | 71                                     | EVW16SMOMD71 |

\*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material.