

Artikelnummer: 124284

Kurzbeschreibung: Transportroller Wagner MM 1331, längenverstellbar von 587-857 mm, Traglast 200 kg, mit Griffloch

Langbeschreibung: Transportroller Wagner MM 1331, längenverstellbar von 587-857 mm, Traglast 200 kg, mit Griffloch: Der Transportroller MM 1331 von Wagner eignet sich dank seiner ausgesprochen hohen Robustheit insbesondere für den schnellen und sicheren Transport von schweren Lasten. Er verfügt über eine Traglast von bis zu 200 kg. Die Ladefläche des Transportrollers besteht aus einer 18 mm starken, formstabilen Multiplex-Platte. Hierfür wurde FSC--zertifiziertes Birkenholz verwendet. Dank eines justierbaren und fixierbaren Auszugelementes ist die Ladefläche zudem im Bereich von 587-857 mm individuell auf die Länge des Transportgutes anpassbar. Die 4 hochbelastbaren Lenkrollen bestehen aus hochwertigem Vollgummi sowie Stahlblechfelgen und sorgen dafür, dass der mit dem "German Design Award 2018" ausgezeichnete Transportroller auf allen weichen, robusten Böden mit einem Maximum an Beweglichkeit eingesetzt werden kann. Ein praktischer, in die Multiplex-Platte eingelassener ergonomischer Tragegriff ermöglicht darüber hinaus seinen leichten Standortwechsel. Bei uns erhalten Sie auf den naturbeigen Transportroller MM 1331 von Wagner 3 Jahre Garantie. Hinweis: Dieser Transportroller ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet. Weitere Details: Ausgesprochen robust und bestens geeignet für den Transport schwerer Lasten Mit von 587-857 mm ausziehbarer Ladefläche, bestehend aus formstabiler und 18 mm starker Multiplex-Platte aus FSC--zertifiziertem Birkenholz Mit 4 hochbelastbaren Lenkrollen aus Polyamid für optimale Beweglichkeit auf allen weichen, robusten Böden Inklusive ergonomischem Tragegriff für besonders leichten Transport Ausgezeichnet mit dem "German Design Award 2018" Traglast: bis zu 200 kg Rollendurchmesser: 75 mm Bauhöhe: 110 mm Farbe: naturbeige Maße Transportroller: L 587-857 x B 290 x H 110 mm Gewicht: 4,240 kg Garantie: 3 Jahre



EAN/GTIN: 4001073221442