

ALPHA 160 DIN UP-Wandverteiler UP-TEILBESTUECKT MIT EINBAUSATZ FUER EINBAUGERAETE, RAL 9016, IP31, Hutschienenabstand 125mm mit N/PE Steckklemme SK2, H=500 B=550 T=120

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Wandschrank
Ausführung des Deckels	geschlossen
Oberflächenbearbeitung	pulverbeschichtet
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP31
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse II
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	9010
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Ja
• Montageplatte	Nein
spezielle Produkteigenschaft	Blendrahmen H=558mm B=608mm
Produktweiterung / optional / Aneinanderreihung	Nein
Anzahl der DIN-Montageschienen	6
Anzahl der Reihen	3
Mechanischer Aufbau	
Höhe	547 mm
Breite	597 mm
Tiefe	120 mm
Einbautiefe	120 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	72
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten / je DIN-Montageschiene	12
Nettogewicht	10,58 kg
Material / des Gehäuses	Stahl
allgemeine Produktzulassung	

[Bestätigungen](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1051-1KK20>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1051-1KK20>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1051-1KK20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



