

fetra diable porte-fûts

force 50 kg, pour 2x10 l bouteilles,
protection de la charge avec porte-
bouteille avec chaîne de sécurité,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5007
bleu brillant, roues avec bandage
caoutchouc plein

Numéro d'article: 118569



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Diabie porte-fûts

Force 50 kg

diabie porte-fûts

- force 50 kg
- pour 2x10 l bouteilles
- hauteur x largeur 1000 x 505 mm
- convient pour bouteilles de Ø 140 mm
- protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 200 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention diabie de manutention

roulement roulement à rouleaux

type de diable de manutention	diable porte-fûts	Ø de roue	200 mm
charge	50 kg	poignée de sécurité	non
capacité	2x10 l	protection de la charge	porte-bouteille avec chaîne de sécurité
pour Ø de bouteille	140 mm	hauteur	1000 mm
matériau	acier	largeur	505 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
patins pour escaliers	non	garantie	10 années
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	6 kg
matériau de jante	plastique		