

Produktdatenblatt

461 125 0

Dreikantvollschaber



- Zum Bearbeiten von Rundungen und für Entgratarbeiten
- Aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
- Durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
- Geschliffene Dreikant-Wirkflächen
- Blau tauchlackiert
- Ergonomischer Echtholzgriff
- Arbeitsende ähnlich DIN 8350, Form B

Allgemein

Artikelnummer	461 125 0
EAN	4049002008412
Gewicht	88 g
Abmessung	225 mm
Verpackungsmaße	255 x 65 x 70 mm

Technische Daten

Profil	dreikant, voll 10 mm
--------	----------------------

Klassifikation

eCl@ss 10.1	AAA370015
ETIM 7.0	EC011926
proficl@ss 7.0	EAC016c012

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.