

INDUSTRIE SCHLAUCHAUFROLLER EDELSTAHL '4432/14'

für Druckluft u. Wasser 70°C, 10 m, 1/2", 20bar
'ABS-Kunststofftrommel'

Artikelnummer: **43145**

EAN: **9004853431456**

483,00 € exkl. Steuern

579,60 € inkl. Steuern

exkl. Versandkosten

TECHNISCHE FAKTEN

- Für Druckluft / Wasser (max. 70°C)
- Trommel / Halterung: ABS-Kunststoff / Edelstahl AISI 304
- Drehgelenk: Messing
- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlanschlüsse
- Dichtung: Viton
- Arbeitsdruck max.: 20 bar
- Schlauchdimension: 1/2" (12,7 x 20 mm)
- Anschluss Eingang: IG 1/2"
- Anschluss Ausgang: AG 1/2"
- Einsatzgebiet:
 - Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
 - Betrieb von Druckluftwerkzeugen
 - Montagebetrieb
 - Hochdruckreinigung
- Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung

PRODUKT HIGHLIGHTS**ELMAG-AUFROLLER**

Robuste und kompakte ELMAG-Aufrroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

INDUSTRIE SCHLAUCHAUFROLLER EDELSTAHL '4432/14'

Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFROLLER IN ATEX-AUSFÜHRUNG

ATEX steht für 'ATmosphäre EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

TECHNISCHE DATEN	
Schlauchdurchmesser	1/2" Zoll
Schlauch-Ø innen x außen	12,7 x 20 mm
Schlauchlänge	10 m
Max. Arbeitsdruck	20 bar
Anschluss Eingang	IG 1/2"
Anschluss Ausgang	AG 1/2"