



MASCOT® Dayton

Parka | 10010-194 | 010 Schwarzblau

100% Polyester
270 g/m²

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Kragen aus Kunstpelz. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Reißverschlussstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Kugelschreiberhalter. Harmonikataschen mit Patte und extra Taschen. Innentasche mit Klettverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342 - Kl. 3/2 (2,0 clo).

- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit verklebten Nähten
- Mit Reißverschluss herausnehmbares, warmes Kunstpelzfutter
- Gefütterte, abnehmbare Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren

Pflegeanleitungen:

- Canvasstruktur.



Größe	Größe
XS	C □ 44
S	C 46
M	C 50
L	C 52
XL	C 56
2XL	C 58
3XL	C 62
4XL	C □ 66



Schwarzblau
XLS

09
Schwarz
XLS

11
Kornblau

18
Dunkelanthrazit
XLS