



Beschreibung:

Weithals-Kanister 6 Liter, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), professionelle Ausführung für vielseitige Anwendungszwecke (Nachfolge-Artikel von Art.-Nr. 817100 mit neuen Abme

- sehr große Öffnung Ø 88 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- unverlierbare, plombierfähige Weithals-Verschraubung
- gut als Abklärkanister verwendbar
- mit Griffrollen am Boden für sicheres Handling
- mit zusätzlichem, kleinem Ausguss (Ø 18 mm) und Ausgusstülle
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 88 (18) mm / a = Gewinde Außen-Ø = 105 (24) mm
- t=Tiefe=132 mm b=Breite=264 mm (277 mm mit Deckel) h=Höhe=287 mm (296 mm mit Deckel)

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	817110
GTIN	4007228817119
Zolltarif	39233090
Verpackungseinheit (VE)	6

Farbe	natur
Volumen in L	6
Gewicht (kg)	0,62
T x B x H (mm)	132 x 277 x 296

Umverpackung

Inhalt in Stück	6
T x B x H (mm)	800 x 290 x 394

Bruttogewicht VE (kg)	4,22
-----------------------	-------------

Palette

Anzahl an Kartons	20
Anzahl an Lagen	5
T x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,12

Kartons pro Lage	4
Gewicht (kg)	104,4