

Blume Förderanlagen Tragrolle



Lauffläche aus Kunststoff, Traglast 16 kg, Länge x Durchmesser 600 x 63 mm, mit Gewindeachse



Artikelnummer: 105574

Blume Förderanlagen Tragrolle

Einzelrolle

Tragrolle

- Lauffläche aus Kunststoff
- Traglast 16 kg
- Länge x Durchmesser 600 x 63 mm
- mit Gewindeachse
- Einspannlänge 621 mm

Technische Details



Fördertechnik	Förderbahnen	Länge	600 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Durchmesser	63 mm
Bahnkomponente	Rolle	Achstyp	Gewindeachse
Rollentyp	Tragrolle	Einspannlänge	621 mm
Material	Kunststoff	Gewicht	1,2 kg
Traglast	16 kg		

Dazu passt auch ...

505362



Gurtwanständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz

520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachscheere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm