

**Serie 2, Freistehender  
Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm,  
Silver Inox  
SKS51E38EU**



**Sonderzubehör**

- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ3003 Silberglanzkassette

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **Active Water Technologie:** Weniger Wasser, weniger Energie, mehr Leistung.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	..... F
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	61 kWh
Anzahl Maßgedecke:	..... 6
Wasserverbrauch:	..... 8.0 l
Programmdauer:	..... 3:55 h
Geräuschwert:	..... 49 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Bauform:	..... Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 450 x 551 x 500 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 845 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Nein
Nettogewicht:	..... 21.3 kg
Bruttogewicht:	..... 23.5 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Reparaturindex:	..... 7.6
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 150 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 215 cm
EAN-Nummer:	..... 4242005204526
Gerätetyp:	..... Auf Tischgerät



## Serie 2, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Silver Inox SKS51E38EU

---

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: F
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 61 kWh / 8 Liter
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 1 Sonderfunktion: Extra Trocknen

### Spültechnologie und Sensorik

- Eco Silence Drive
- Wellensprüharm
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

### Anzeige und Bedienung

### Technische Informationen und Zubehör

- Mehrfach-Wasserschutz
- Maximale Wasser-Zulauftemperatur: 25 °C
- Glasschutz-Technik
- Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C