

Anschläge für Stabilspannbacken

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper Stahlguss.
Spannbacken Einsatzstahl.


Ausführung:

brüniert.
Spannbacken einsatzgehärtet.


Hinweis:

Anschlagelemente für Werkstücke oder Vorrichtungen, die mit einem Stabilspannbacken auf dem Maschinentisch gespannt bzw. befestigt werden. Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen.

Durch Einsatz eines flachen Nutensteins besteht die Möglichkeit den Anschlag exakt in der Nut des Maschinentisches zu positionieren.



Zeichnungen



Artikelübersicht

Anschläge für Stabilspannbacken

Anschläge für Stabilspannbacken

Artikelübersicht

Bestellnummer	Passend für Nutbreite	B	B1	B2	D	H	H1	H3	L	L1	S
K1467.19	12/14/16/18	65	19	20	M6	85	38	40	132	66	12
K1467.26	20/22/24/28/30	75	26	20	M6	100	45	40	177	85,5	12
K1467.38	32/36/42	90	38	20	M6	120	56	40	211	95	12