

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V, 0/50-60HZ  
Schutzart: IP 20  
nach DIN EN 60598/VDE 0711



**Produktbeschreibung**

Durchmesser 150 mm. Reflektor matt, aus stückeloxiertem Reinaluminium, tiefstrahlend.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einbaudownlight Durchmesser 150 mm mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 1100 und 2000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper.

Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

**Reflektorgehäuse:** Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau und Reflektorhalteklammern. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss. Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

**Geräteträger:** Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlusststeckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeclipst. Geräteträger bei Notlichtausführung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm<sup>2</sup>.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**




**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L1	245
L4	265
B1	90
H	95
HE	105
D	150
D2	150
DE min	135
DE max	140
Gewicht [kg] 0,88	
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25



**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 70
UTE	0.90A
Leuchtenlichtstrom [lm]	1063
Leuchtenleistung [W]	8
Leuchteneffizienz [lm/W]	132
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	16.3	17.0	16.5	17.1	17.3	16.2	16.8	16.4	17.0	17.2
	3H	16.2	16.8	16.4	17.0	17.2	16.0	16.6	16.3	16.8	17.0
	4H	16.1	16.6	16.4	16.9	17.1	16.0	16.5	16.2	16.7	17.0
	6H	16.0	16.5	16.3	16.8	17.0	15.9	16.4	16.2	16.6	16.9
	8H	16.0	16.5	16.3	16.7	17.0	15.9	16.3	16.2	16.6	16.9
12H	15.9	16.4	16.3	16.7	16.9	15.8	16.3	16.1	16.5	16.8	
4H	2H	16.1	16.6	16.4	16.9	17.1	16.0	16.5	16.2	16.7	17.0
	3H	15.9	16.4	16.3	16.7	16.9	15.8	16.3	16.1	16.5	16.8
	4H	15.9	16.3	16.2	16.6	16.9	15.7	16.1	16.1	16.4	16.8
	6H	15.8	16.1	16.1	16.5	16.8	15.6	16.0	16.0	16.3	16.7
	8H	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7
12H	15.7	16.0	16.1	16.3	16.7	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6	
8H	4H	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7
	6H	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	15.5	15.7	15.9	16.1	16.6
	8H	15.5	15.8	16.0	16.2	16.7	15.4	15.7	15.9	16.1	16.5
	12H	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5
12H	4H	15.7	16.0	16.1	16.3	16.7	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6
	6H	15.5	15.8	16.0	16.2	16.7	15.4	15.7	15.9	16.1	16.5
	8H	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6	15.4	15.6	15.8	16.0	16.5

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1180 lm