

## 900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm

**LE 9-11 125**

**Bestell-Nr. 436.291**



### 900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm

- + Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- + Variable Geschwindigkeitseinstellung (6 Stufen)
- + Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- + Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- + Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- + Extrem leicht und handlich
- + Kompakte, schmale und ergonomische Bauform
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- + Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- + Arretierbarer Schiebeschalter
- + Spindelarretierung
- + Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- + Zusatzhandgriff

Technische Attribute	
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000-11500 /min
Leistungsaufnahme	900 Watt
Leistungsabgabe	600 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,0 kg


Grundausstattung	
1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	436.860
1 Handgriff	437.921
1 Spannflansch	335.282
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Stirnlochschlüssel	100.110

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
 Bahnhofstraße 15  
 71711 Steinheim  
 Tel. +49 7144 828-0  
 Fax +49 7144 25899  
 info@flex-tools.com  
 www.flex-tools.com

**FLEX**  
 Das Original

## Zubehör

### Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert




#### Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

### Dünne Trennscheibe für Edelstahl

**Bestell-Nr. 349.836**



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø x 1 x 22,2
Verpackungseinheit	10

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

## Zubehör

### SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Bestell-Nr. 358.606



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Korn	medium
Verpackungseinheit	5

Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

### Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm

Bestell-Nr. 124.516



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	60 Ø
Verpackungseinheit	1

gewellt, Aufnahme M 14

## Zubehör

### Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm

Bestell-Nr. 124.524



gezopft, Aufnahme M 14

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	65 Ø
Verpackungseinheit	1

### Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Bestell-Nr. 349.046



Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1

### Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Bestell-Nr. 349.038



Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Verpackungseinheit	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

### FixTec-Schnellspannmutter M 14

Bestell-Nr. 313.459



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

#### Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

### SDS-Clic Schnellspannmutter M 14

Bestell-Nr. 253.049



Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

#### Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

## Zubehör

### Seitlicher Handgriff

Bestell-Nr. 335.274



Handgriff für Winkelschleifer, Gewinde M 10.

#### Technische Attribute

Typ	M 10
Verpackungseinheit	1

### Rastschaum-Einlage L-BOXX®

Bestell-Nr. 419.370



Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt.


#### Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

## Zubehör

### Koffereinlage

Bestell-Nr. 414.204



#### Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136. Für alle aktuell im Programm befindlichen Winkelschleifer von 750 bis 1400 Watt (außer L 3406 VRG).

### Rollwagen L-BOXX®

Bestell-Nr. 419.400



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	646 x 492 x 182
Gewicht	3,8 kg
Verpackungseinheit	1

Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

## Zubehör

### Transportkoffer L-BOXX®

Bestell-Nr. 414.085



#### Technische Attribute

Außenmaße L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Innenmaße L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
Verpackungseinheit	1

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

### Absaughaube

Bestell-Nr. 445.479



#### Technische Attribute

Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

## Zubehör

### Schutzhaube Trennen

Bestell-Nr. 437.069



Schutzhaube zum Trennen, passend für L 8-11 125 / LE 9-11 125.

#### Technische Attribute

Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

### Schutzhauben-Deckel

Bestell-Nr. 446.041



Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.

#### Technische Attribute

Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

### Klett-Schleifteller M 14

Bestell-Nr. 231.983



Elastischer Schleifteller mit Klettbelag.

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø
Typ	Klett Bowl
Verpackungseinheit	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Zubehör

### Klett-Teller gedämpft, M 14

Bestell-Nr. 350.737



#### Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø
Verpackungseinheit	1

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.