

Produktdatenblatt KleenGuard® V30 Nemesis™ Schutzbrille - Beschlagfrei-Beschichtung / Transparent - 25679

Produktinformationen

Art.-Nr. Lang	U2567911
Art.-Nr.	25679
Produktbeschreibung	KleenGuard® V30 Nemesis™ Schutzbrille - Beschlagfrei-Beschichtung / Transparent
Produktdatenblatt	27.10.2019

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	1 Box x 12 Brillen = 12 Brillen
Verpackungsmaterial Außenverpackung	Papier

Piktogramm	Stück	Abmessungen				Gewicht(kg)		
	Box	16.50	x	10.20	x	27.94	Länge x Breite x Höhe(cm)	0.45
	Brille	10.20	x	5.00	x	22.90	Länge x Breite x Höhe(cm)	0.03

Produktbeschreibung

KleenGuard™ V30 Nemesis VL Schutzbrillen eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Branchen. Die ultraleichten Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit klaren Sichtscheiben und Antibeschlag-Beschichtung bieten Schutz gegen Kondensation, auch bei plötzlichen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Die Schutzbrillen in schlankem und sportlichem Design bieten hohen Tragekomfort auch bei langem Gebrauch. Die rutschhemmenden Bügel und das Trageband sorgen dafür, dass die Brillen auch bei langem, aktivem Gebrauch nicht verrutschen oder herunterfallen. Bieten 99%igen UVA/UVB-Schutz und entsprechen folgenden Sicherheitsnormen:- EN166:2001 1F für Sicherheit- EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit- EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. 12 Universalbrille mit Antibeschlag-Beschichtung und klaren Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 12).

Produktmerkmale

- 12 Universalbrille mit Antibeschlag-Beschichtung und klaren Sichtscheiben, Abmessungen der Sichtscheiben 10,2 x 5 x 22,9 cm (L x B x H), (insgesamt 12).
- Die Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit klaren Sichtscheiben und Antibeschlag-Beschichtung bieten Schutz gegen Kondensation bei plötzlichen Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 1F für Sicherheit
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 Stufe F für Aufprallschutz
- 99%iger UVA/UVB-Schutz
- Sie bieten hohen Tragekomfort auch bei langem Gebrauch. Die rutschhemmenden Bügel und das Trageband sorgen dafür, dass die Brillen auch bei langem, aktivem Gebrauch nicht verrutschen oder herunterfallen.
- Schlankes und sportliches Design
- Kostengünstiger Augenschutz für Mitarbeiter/Besucher

Produktspezifikationen

steril	Nein	latexfrei	Ja
Anwendung	Industrie	Farbe	Nein
wiederverschließbare Verpackung	Ja	EAN (VE)	10036000256793
EAN (Pack)	761445198058	Farbe	Transparent

Produktdatenblatt KleenGuard® V30 Nemesis™ Schutzbrille - Beschlagfrei-Beschichtung / Transparent - 25679

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



Zertifizierungen

ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Nettogewicht (kg)	0.324
Bruttogewicht (kg)	0.5	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	17.1 x 11.2 x 31
Verpackungsmaterial Unterverpackung	Low Density Polyethylene		

Palettentyp	LxBxH (m)	VE pro Lage	Lagen pro Palette	VE pro Palette
E5	1.20 x 0.80 x 1.08	36	3	108

Allgemeine Informationen

JACKSON SAFETY* stellt seit mehr als 75 Jahren Sicherheitslösungen zur Verfügung. Erworben von KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* im Jahr 2009, bietet JACKSON SAFETY* eine vollständige Palette von persönlicher Schutzausrüstung - einschließlich Schutzkleidung, Schutzbrillen, Gesicht-, Kopf-, Gehör- und Atemschutz - ebenso wie marktführende Schweißerschutzprodukte und die damit zusammenhängenden Anwendungen an.

Internetseiten www.kcprofessional.de **Infobox Details** infofax@kcc.com

Telefonnummer Customer Service Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten
069 50985269