

KERN FA 20



Mechanisches Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen mit Peak-Hold-Funktion



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	325×190×100 mm
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	1,2 kg

Dienstleistungen (optional)

ISO-Kalibrierung Artikel	961-3610
ISO-Kalibrierung Artikel - nur Zug	961-1610
ISO-Kalibrierung Artikel - nur Druck	961-2610
ISO-Kalibrierung Artikel - Zug/ Druck	961-3610
ISO-Kalibrierung Artikel - nur Zug	961-1610
ISO-Kalibrierung Artikel - nur Druck	961-2610
ISO-Kalibrierung Artikel - Zug/ Druck	961-3610

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgeräte
Produktgruppe	Mechanisches Kraftmessgerät

Messsystem

Überlastschutz (von [Max])	150%
Toleranz (% von Max.)	1%
Max (N)	20 N
Ablesbarkeit (N)	0,1 N

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	232×60×51 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	232×60×51 mm
Abmessungen (BxTxH)	232×60×51 mm
Lastaufnahme	Haken

Funktionen

Peak-Funktion	✓
---------------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (min)	0 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C