

Leckagen-Auffangplanen

- leiten Tropfen, Leckagen oder Kondenswasser an Dächern und Rohren sauber und sicher ab
- halten Hallen, Maschinen und Produkte sauber und trocken

- hochwertige Vinyl-Plane mit spezieller Beschichtung
- resistent gegen UV-Strahlen und Schimmelbildung
- vorbereitet für Schlauchanschluss zur gezielten Ableitung
- platzsparende Lagerung im zusammengefalteten Zustand
- schnelle und einfache Befestigung an Dächern und Rohren dank mitgelieferter Gummiriemen
- Schlauch zum Ableiten als Zubehör erhältlich



Set inkl. Schlauch-Verbindungsstück und 4 Befestigungsriemen (je 22,8 cm lang) - im zusammengefalteten Zustand platzsparend lagerbar

Auffangplanen mit Schlauch-Verbindungsstück und 4 Befestigungsriemen - optional: transparenter Schlauch (siehe Tabelle)

Maße außen L x B [mm]	750 x 750	2100 x 1000	1500 x 1500	2100 x 2100	3000 x 1500	3000 x 3000	3500 x 3000
Bestellnummer	156-988-J9	259-444-J9	156-991-J9	259-102-J9	156-994-J9	259-103-J9	259-445-J9
ZUBEHÖR	PVC Schlauch, transparent, 7 Meter						
Bestellnummer	157-278-J9	157-278-J9	157-278-J9	157-278-J9	157-278-J9	157-278-J9	157-278-J9



Korrosionsbeständiger Spritzschutz für Flansche

- verhindert unkontrolliertes Austreten gefährlicher Flüssigkeiten an Flanschverbindungen von Rohrleitungen gemäß den Richtlinien der Berufsgenossenschaft Chemie (BGI 595)

- wirkungsvoller Schutz von Mitarbeitern und Produktionsanlagen vor reizenden, ätzenden, giftigen, heißen, brennbaren, wassergefährdenden Medien
- wiederverwendbar und leicht zu reinigen
- aus Polypropylen (PP) - temperaturbeständig bis +80 °C
- UV-beständig - innen und außen einsetzbar
- mit integriertem Sichtfenster zur schnellen Identifizierung einer Leckage
- inkl. Klettverschluss und Kordeln zur schnellen und einfachen Befestigung

Für Flansche	DN25 - PN10/16	DN50 - PN10/16	DN65 - PN10/16	DN80 - PN10/16	DN100 - PN10/16
Verpackungseinheit (VE)	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Bestellnummer	216-028-J9	216-029-J9	216-030-J9	216-031-J9	216-032-J9