

## fetra diable monte-escaliers

avec jeux de 5 étoiles, force 200 kg,  
pelle largeur x profondeur 320 x 250  
mm, châssis avec finition époxy  
résistante aux chocs et aux rayures  
en RAL5007 bleu brillant, roues avec  
bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 119158



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Diabie monte-escalier 5 roulettes

### Force 200 kg

diabie monte-escaliers

- avec jeux de 5 étoiles
- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur x largeur 1300 x 590 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- kit étoiles avec bandage TPE
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                               |                        |                               |                            |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| appareil de manutention       | diable de manutention  | roulement                     | roulement à rouleaux       |
| type de diable de manutention | diable monte-escaliers | bandage kit étoiles           | TPE                        |
| charge                        | 200 kg                 | Ø de roue kit étoiles         | 125 mm                     |
| largeur de pelle              | 320 mm                 | matériau de jante kit étoiles | plastique                  |
| profondeur de pelle           | 250 mm                 | roulement kit étoiles         | roulement rainuré à billes |
| kit étoiles                   | 5 étoiles              | poignée de sécurité           | oui                        |
| matériau                      | acier                  | hauteur                       | 1300 mm                    |
| matériau de finition          | soudé                  | largeur                       | 590 mm                     |
| rabattable                    | non                    | surface                       | finition peinture époxy    |
| patins pour escaliers         | non                    | couleur                       | bleu brillant // RAL5007   |
| pneumatique                   | air                    | garantie                      | 10 années                  |
| Ø de roue                     | 260 mm                 | livraison                     | démonté                    |
| matériau de jante             | plastique              | Poids                         | 20 kg                      |

## Accessoires

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 119195 |   | roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal    |
| 119197 |  | roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |