

## fetra diable monte-escaliers

avec jeux de 5 étoiles, force 200 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 119158



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Diabie monte-escalier 5 roulettes

### Force 200 kg

diabie monte-escaliers

- avec jeux de 5 étoiles
- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur x largeur 1300 x 590 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- kit étoiles avec bandage TPE
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à rouleaux
type de diable de manutention	diable monte-escaliers	bandage kit étoiles	TPE
charge	200 kg	Diamètre de roue kit étoiles	125 mm
largeur de pelle	320 mm	matériau de jante kit étoiles	plastique
profondeur de pelle	250 mm	roulement kit étoiles	roulement rainuré à billes
kit étoiles	5 étoiles	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1300 mm
matériau de finition	soudé	largeur	590 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
pneumatique	air	garantie	10 années
Diamètre de roue	260 mm	livraison	démonté
matériau de jante	plastique	Poids	20 kg

## Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal