



Dome-Top™ BT6LH-C0-Kabelb. m. Einrasth., SW, UV PA6.6, 21,2" L, 120 lb, PK100

BT6LH-C0

Der BT6LH-C0 Dome-Top®-Barb-Ty hat ein einzigartiges patentiertes Design mit runden, glatten Kanten. In Kombination mit dem Verriegelungswiderhaken aus Edelstahl bieten diese Kabelbinder eine konstante Leistung, Zuverlässigkeit und dauerhafte Einstellbarkeit über den gesamten Bündelbereich. Leicht-schwerer Querschnitt, 21,2 Zoll (538 mm) Länge. Für Innen- und Außenanwendung, bestehend aus wetterbeständigem Nylon 6.6 mit hoher Beständigkeit gegenüber ultravioletem Licht, Schwarz, 100er Pack.

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Produkttyp | Kabelbinder |
| Zweitmarke | Dome-Top® |
| Farbe | Schwarz |
| Umgebung | Innen/außen |
| Material | Wetterbeständiges Nylon 6.6 |
| Widerstandseigenschaften | UV-beständig |
| Gesamtlänge (Zoll) | 21.2 |
| Gesamtlänge (mm) | 538 |
| Gehäusebreite (Zoll) | 0.275 |
| Gehäusebreite (mm) | 7 |
| Gehäusestärke (Zoll) | 0.065 |
| Gehäusestärke (mm) | 1.7 |
| Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 6 |
| Max. Bündeldurchmesser (mm) | 152 |
| Min. Bündeldurchmesser (Zoll) | 0.188 |
| Min. Bündeldurchmesser (mm) | 4.8 |
| Min. Schleifzugfestigkeit (N) | 534 |
| Min. Schleifzugfestigkeit (lb) | 120 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 85 |
| Maximale Betriebstemperatur (°F) | 185 |
| Min. Betriebstemperatur (°C) | -60 |
| Min. Betriebstemperatur (°F) | -76 |
| Min. Installationstemperatur (°C) | -20 |
| Min. Installationstemperatur (°F) | -4 |

Spezifikationen (fortgesetzt)

| | |
|--------------------|---|
| Erfüllte Normen | UL 62275 (Liste E56854), CSA-C22.2 Nr. 62275 (Liste 31212), Zert. 05968/C0, BV-Liste ACE 14/601/01 Produktcode: 2535H, 89/60111 (E3), 11130200, QPL-AS23190, RoHS-konform |
| Zur Verwendung mit | GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH |

Verpackungsdetail

| | |
|---------------------|-------------|
| UPC | 07498341283 |
| Std. Pck. Mg. | 100 |
| Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1417 |
| Std. Abr. Mg. | 2000 |
| Std. Abr. Vol. (cf) | 2.8336 |