



LST 803 VR

Stockmaschine für Treppen und Flächen


- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- Arbeitsbreite verstellbar: 7-stufig von ca. 55 mm bis ca. 130 mm
- Anschlag: stufenlos verstellbar für präzises Arbeiten entlang der Steinkante
- Staubabsaugung: für den Einsatz auch in bewohnten Gebäuden
- Die mit 80 aggressiven Hartmetallspitzen bestückte Maschine erledigt Aufrauarbeiten schnell und präzise
- Maschine liegt gut in der Hand und ist gut zu führen dank Griffhaube und Stielgriff
- Rotierender Werkzeugkopf ist in Gummi gelagert, dadurch werden Geräusche und Vibrationen reduziert und die Lebensdauer des Antriebs erhöht



LST 1503 VR

Stockmaschine für den Treppenbereich

- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- Arbeitsbreite verstellbar: 3-stufig von ca. 40 mm bis ca. 92 mm
- Anschlag: stufenlos verstellbar für präzises Arbeiten entlang der Steinkante
- Staubabsaugung: für den Einsatz auch in bewohnten Gebäuden
- Die mit 60 aggressiven Hartmetallspitzen bestückte Maschine erledigt Aufrauarbeiten schnell und präzise
- Rotierender Werkzeugkopf ist in Gummi gelagert, dadurch werden Geräusche und Vibrationen reduziert und die Lebensdauer des Antriebs erhöht
- Griffhaube direkt über dem Werkzeug ermöglicht präzises Führen der Maschine




TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	800-2400 /min
Leistungsaufnahme	1800 Watt
Leistungsabgabe	1200 Watt
Arbeitsbreite	55-130 mm
Gewicht	7,2 kg

Lieferumfang:
 1 Griffhaube
 1 Anschlag komplett
 1 HM-Werkzeug komplett 140 Ø
 1 Innensechskantschlüssel, SW 5
 1 Stirnlochschlüssel

Typ	Bestell-Nr.
LST 803 VR	259.639



TECHNISCHE DATEN

Leerlaufdrehzahl	800-2400 /min
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Arbeitsbreite	40-92 mm
Gewicht	5,9 kg

Lieferumfang:
 1 Griffhaube
 1 Anschlag komplett
 1 HM-Werkzeug komplett 100 Ø
 1 Innensechskantschlüssel, SW 5
 1 Stirnlochschlüssel

Typ	Bestell-Nr.
LST 1503 VR	259.229