

Datenblatt Art. 927.160

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

SET KAPSA S

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker		With ferrules With enclosed mounting plug	
Steckertyp	Zentralstecker	Plug type	Central plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
3x CEE 7/3 (Type F)		3x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	10-40mm	Tabletop thickness	10-40mm
Einbautiefe	45mm	Mounting depth	45mm
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, lackiert in Schwarz ähnlich RAL 9005, Glanzgrad 30		Aluminium, painted in black similar to RAL 9005, gloss level 30	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Deckel:		Lid:	
Aluminium, lackiert in Schwarz ähnlich RAL 9005, Glanzgrad 30		Aluminium, painted in black similar to RAL 9005, gloss level 30	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Steckdosenleiste KAPSA S		1x Power strip KAPSA S	
1x Deckel KAPSA S (montiert)		1x Lid KAPSA S (mounted)	
1x Montagestecker		1x mounting plug	

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen**Environmental conditions**

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20

