

## Termékinformációk

# 70 06 180 T

## Oldalsípőfogók

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- A nélkülözhetetlen oldalsípőfogó sokoldalúan használható
- Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás
- Precíziós-vágóélek puha és kemény huzalhoz
- Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett


### Altalános

Cikkszám	70 06 180 T
EAN	4003773081470
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	270 g
Méreték	180 x 57 x 29 mm
Szabvány	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is