Butoject® 897+

EINSATZGEBIETE

- Druckereien
- Laboratorien
- Herstellung von Farben und Lacken
- Chemische Industrie
- Metall- und Kunststoffverarbeitung
- Recycling- und Entsorgungsarbeiten
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Feuerwehren und Streitkräfte

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
- sehr guter Tragekomfort
- sehr gute Temperaturflexibilität
- gute mechanische Beständigkeit
- hohe Gasdichtigkeit

Artikel-Nr. **Name**	**897+** Butoject® 897+
Material	Butyl
Variante	Rollrand, geraut, gepudert
Länge (mm) **Gesamtschichtstärke (mm)**	350-370 0,47±0,05
Farbe **Größe**	schwarz 7, 8, 9, 10, 11
Einstufung	Kategorie III EN 388:2016 2000X · EN 374-1/Typ A BCIAKL · EN 374-5 Virus

BESONDERHEITEN

- AQL ‹ 0,65
- ANTISTATIK erfüllt die Anforderungen der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken, Durchgangswiderstand ‹ 1×10^8 Ω; Prüfatmosphäre: Lufttemperatur (23±1)° C, relative Luftfeuchtigkeit (25±5) %; geprüft durch das KCL-Labor
- ausgezeichnet niedrige Degradation
- hohe Griffigkeit durch ausgeprägte Handrauung
- bietet Schutz bei äußerst feinfühligen Arbeiten

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de

KCL GmbH
Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Deutschland
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

by Honeywell

V071118 D

Honeywell