

## Rahmenroller

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 1000 mm, Ladehöhe 700 mm, Plattform offen, Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern



Artikelnummer: 157847

## Rahmenroller

### Traglast 500 kg

Rahmenroller

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 1000 mm
- Ladehöhe 700 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Plattform offen
- Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
- Stahlkonstruktion, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung
- Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät Transportroller

Rollen Anzahl / Art 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rollertyp	Rahmenroller	Rad-Ø	160 mm
Traglast	500 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	ja	Höhe	775 mm
Ladehöhe	700 mm	Länge	1235 mm
Ladeflächenlänge	1200 mm	Breite	1035 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm	Material	Stahl
Plattform	offen	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Ladefläche Ausstattung	4 Fangecken als Aufsatzhilfe	Farbe	enzianblau // RAL5010
Lenkstange	als Zubehör (nicht enthalten)	Garantie	5 Jahre
Bereifung	Vollgummi	Gewicht	39 kg
Radlager	Kugellager		

## Zubehör

157850



Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau