

# Verbindungsschellen

## 20.3 foxi Multi-Schelle



DN	Spannbereich ca. mm	Artikel-Nr.
40	40-60	6003-040-100
50	50-70	6003-050-100
60	60-80	6003-060-100
70	70-90	6003-070-100
80	80-100	6003-080-100
90	90-110	6003-090-100
100	100-120	6003-100-100
110	110-130	6003-110-100
120	120-140	6003-120-100
130	130-150	6003-130-100
140	140-160	6003-140-100
150	150-170	6003-150-100
160	160-180	6003-160-100
170	170-190	6003-170-100
180	180-200	6003-180-100
200	200-220	6003-200-100
210	205-225	6003-210-100
220	215-235	6003-225-100
250	250-270	6003-250-100
275	275-300	6003-275-100
300	300-320	6003-300-100
315	310-330	6003-315-100
325	320-340	6003-325-100
350	350-370	6003-350-100
375	370-390	6003-375-100
400	400-420	6003-400-100
450	450-470	6003-450-100
500	500-520	6003-500-100
550	550-570	6003-550-100
600	600-620	6003-600-100
700	700-720	6003-700-100
800	800-820	6003-800-100
900	900-920	6003-900-100

### Material

Schellenband, Brücke und Schraubgehäuse aus Chrom-Stahl (Werkstoff 1.4016 / W2)

spezielle Brückenschelle für Gewebesläuche mit einer Linkssteigung, schraubbar, leicht montierbar, weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückenkonstruktion

### Produktvariante

auch in Edelstahlausführung (Werkstoff 1.4301 / W4) lieferbar

### geeignet für

- alle Gewebesläuche der foxi Multi-Serie

foxiMulti PVC-Weld  
foxiMulti PE  
foxiMulti Neopren  
foxiMulti Hyp  
foxiMulti PTFE

foxiMulti PTFE/Hyp  
foxiMulti PTFE-EL  
foxiMulti PTFE-H-EL  
foxiMulti PTFE-S  
foxiMulti Silicon

foxiMulti Weld S  
foxiMulti T 400  
foxiMulti T 650  
foxiMulti T 900  
foxiMulti T 1100

foxiMulti Car 200  
foxiMulti Car 300  
foxiMulti Car