

stumpf

Schubladenschrank

ES 510

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, 34 Schublade(n), Verschließbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 118238

stumpf Schubladenschrank ES 510

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Mit Etikettenrahmen
- 34 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Verschließbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp Schrank

Farbe Korpus lichtgrau // RAL7035

Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1800 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1000 mm	abschließbar	ja
Tiefe	500 mm	Schließsystem	Zentralverschluss
Schrank Ausstattung	Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	34 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	75 kg	fahrbar	nein
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene	Garantie	5 Jahre
Auszug Schublade	100 %	Gewicht	220 kg
Beschriftungsfeld	Etikettenrahmen		