



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3

RC132V | CORELINE PANEL - 840 neutraalwit - Voedingsunit

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Ingangsspanning	220-240 V
Aantal VSA's	1 unit	Line Frequency	50 or 60 Hz
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Code productfamilie	RC132V [CORELINE PANEL]	Aanankelijk energiegebruik CLO	- W
Lighting Technology	LED	Average CLO power consumption	- W
Waardeschaal	Prestaties	Energieverbruik	34 W
Eisen aan armatuurontwerp		Aanloopstroom	16 A
Lichtstroom	3.600 lm	Aanlooptijd	0,2 ms
Verzadigd rood (R9)	<50	Vermogensfactor (fractie)	0,9
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Lichtrendement (nominaal)	106 lm/W	Kabel	-
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aantal producten op MCB van 16 A type B	21
Flikkerwaarde (PstLM)	1		
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4		
Bundelhoek van lichtbron	- graden		
Kleur lichtbron	840 neutraalwit		
Optiektype	Lichthoek 120°		
Bundelspreiding armatuur	120°		
Unified Glare Rating CEN	22		

CoreLine Panel

Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +35 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit
Bedieningsinterface	-
Constance lichtopbrengst	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	White
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	69 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	69 x 595 x 595 mm

Goedkeuring en toepassing	
Beschermingsklasse	IP20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCMs3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens	
Full EOC	872016901373500
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3
Bestelcode	01373500
Lokale code	01373500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	910505102353
Volledige productnaam	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3
EAN/UPC - Case	8720169013735



Maatschets



CoreLine Panel

