



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 5833 Verrijdbare etagebak



Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Houten werkblad 605 x 890 mm, met gefreesde pennenhouder. 2 Etages variabel inschroefbaar, 2 ordernerijen mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	100
<b>Werkhoogte (mm)</b>	1195
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	600
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	500
<b>Totale breedte (mm)</b>	605
<b>Totale diepte (mm)</b>	610
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1195
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	25
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	94032080
<b>GTIN</b>	4017976558332