

Relais, Schütze und Schalter > Schalter > Kipphebelschalter



Konfiguration (Polstellung): **Einpolig – Doppelstellung**

Durchführungsgewindegröße: **1/4-40**

Kipphebelschalter, abgedichtet: **Ja**

Kontaktmaterial: **Kupferlegierung**

Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: **Blattvergoldet über Silber**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Produkttyp	Schalter
Kipphebelschalter, abgedichtet	Ja
Gelenkhebelausführung	Verriegelung
Kipphebelschaltertyp	Kipphebel
Gelenkhebelbetätigung	Vertikal

### Konfigurationsmerkmale

Konfiguration (Polstellung)	Einpolig – Doppelstellung
Betriebsfunktion	Ein Aus Ein

### Elektrische Kennwerte

Durchschlagfestigkeit	1500 VAC
UL/CSA-Nennstrom (125 V)	3 A
Isolierwiderstand	1000 MΩ
UL/CSA-Nennstrom (250 V)	3 A
Kontaktwiderstand	10 mΩ
Kipphebelschalter-Nennspannung	28 VDC

### Sonstige Eigenschaften

Oberfläche des Aktuators	Chrom
Farbe	Grün

Durchführungsgewindegröße	1/4-40
Kipphebelschalter – Dichtungstyp	Klemmendichtung (umgespritzt)
Durchführungsausführung	Mit Gewinde

#### Kontaktmerkmale

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts	Blattvergoldet über Silber
Kipphebelschalter-Kontakt-nennstrom	6 A

#### Klemmenmerkmale

Verbindungstyp	Drahtbügel, Vertikal
----------------	----------------------

#### Montage und Anschlusstechnik

Kipphebelschalter-Befestigungstyp	Panel
-----------------------------------	-------

#### Gehäusemerkmale

Abgedichteter Prozess	Nein
-----------------------	------

#### Abmessungen

Gelenkhebellänge	16.51 mm [.65 in]
------------------	-------------------

#### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

#### Weitere

Kommentar	UL bei Bestellung erhältlich – fragen Sie im Werk nach.
-----------	---

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2021 (211) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2021 (211) SVHC > Schwellenwert: Pb (1.13% in component) <b>Sicherheitshinweise:</b> Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch ... gründlich waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.

Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
---------------	--

Lötbarkeit	Wellenlötbar bis 265 °C
------------	-------------------------

**Produktkonformitäts-Disclaimer**

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



TE Teilnr.: 3-1437559-7  
MTL206N=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE Teilnr.: 3-1437559-4  
MTL106D=(MSTL) SWITCH TOG LOCK



TE Teilnr.: 3-1437559-9  
MTL206P=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE Teilnr.: 4-1437559-2  
MTL306D=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE Teilnr.: 4-1437559-4  
MTL406N=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE Teilnr.: 4-1437559-3  
MTL306E=3PDT GREEN LOCKING TOG

## Auch serienmäßig | Alcoswitch MTL



Kipphebelschalter(6)

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:1-747150-4  
09 RCPT SP/FMS SCRLK



TE Teilnr.:1-225554-1  
TNC-DUAL CMP R/ANGLE PLUG-W/P



TE Teilnr.:109858-000  
D-181-1222-90/9



TE Teilnr.:130005  
PIDG R 22-16 10 (5MM)



TE Teilnr.:1-1617122-5  
JMADC-26XP = M39016/15-081P



TE Teilnr.:173653-000  
HET-A-02C



TE Teilnr.:1-534206-2  
24 MODII VRT DR CE 100/115



TE Teilnr.:102316-5  
MOD IV RECP PLTD SN



TE Teilnr.:YDTS26F21-35SB0000  
PLUG ASSY



TE Teilnr.:100060-56  
CONT PIN

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[MTL106E=\(MSTL\) SW TOG LOCKING](#)

Englisch

### CAD-Dateien

[3D PDF](#)

[3D](#)

[Kundenmodell](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1437559-5\\_E.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

[Kundenmodell](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1437559-5\\_E.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

[Kundenmodell](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1437559-5\\_E.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.



[Datenblätter/ Katalogseiten](#)

[2-1773458-6\\_GREEN\\_SERIES\\_SWITCHES](#)

Englisch