


Productinformatie

90 42 250

Profiel-verbindingstang



- Voor éénhandbediening
- Om stevige verbindingen met profielplaten te maken, die in de gipsbouw worden gebruikt voor de constructie van scheidingswanden en zwevende plafonds, zonder dat er schroeven of klinknagels nodig zijn
- Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm)
- Minimale krachtspanning door optimale hefboomoverbrenging
- Behuizing: speciaal gereedschapsstaal, gewalst, oliegehard

AAA

Algemeen

Artikel-nr.	90 42 250
EAN	4003773047865
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	676 g
Afmetingen	250 x 84 x 18 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit millimeters	max. 1,2 (2 x 0,6)
------------------------	--------------------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Het ponsgereedschap wordt door de plaat gedrukt



Houd de tang tegen twee te verbinden profielplaten