

RAPIDLIFT Maschinen-Hydraulikheber

Hublast 10000 kg, Hubbereich mit Klaue 30 - 260 mm, in jeder Lage einsetzbar, da Gehäuse um 360° drehbar

Artikelnummer: 400119



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Hydraulischer Maschinenheber

Maschinen-Hydraulikheber

- Hublast 10000 kg
- Hubbereich mit Klaue 30 - 260 mm
- Hubbereich mit Kopfplatte 420 - 650 mm
- Hydraulik mit Überdruckventil und fein regulierbarer Senkgeschwindigkeit
- in jeder Lage einsetzbar, da Gehäuse um 360° drehbar
- mit Tragegriff
- Gewicht 35 kg
- Hebel abnehmbar
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Oberfläche	lackiert
Hebezeugtyp	Maschinen-Hydraulikheber	Farbe	blutorange // RAL2002
Hublast	10000 kg	Griff	Tragegriff
Hubbereich mit Klaue	30-260 mm	Gehäuse Ausstattung	in jeder Lage einsetzbar, da Gehäuse um 360° drehbar
Hubbereich mit	420-650 mm	Hydraulik Ausstattung	Überdruckventil,

Kopfplatte		regulierbare Senkgeschwindigkeit
Hebel Funktion	Hebel abnehmbar	Gewicht 35 kg
Material	Stahl	

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibesschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm