

## VARIOfit chariot à plateaux

force 400 kg, avec 3 plateau(x), inclinable, plateau longueur x largeur 1355 x 550 mm, plateau(x) en treillis, châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion, avec bandage TPE

Numéro d'article: 526727



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à plateaux

### 3 plateaux avec tablettes en fil

chariot à plateaux


- force 400 kg
- avec 3 plateau(x), inclinable
- plateau longueur x largeur 1355 x 550 mm
- plateau(x) en treillis
- plateau(x) avec cadre en acier
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1575 x 1805 x 650 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE

- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie




## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1355 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
largeur de plateau	550 mm	Ø de roue	200 mm
hauteur	1575 mm	roulement	roulement à billes
alignement de niveaux	inclinable	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	3 pièce	poignée	1 pièce
charge	400 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	treillis	disposition des roues	rectangulaire
équipement plateau(x)	cadre en acier	surface	galvanisé
matériau	acier	exécution couleur	galvanisé
longueur	1805 mm	garantie	12 années
largeur	650 mm	Poids	76 kg
norme européenne	non		

## Accessoires

526730		tablette grillagée pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1570 x 656 mm, le fond est accroché, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris