

## Plattenschere Ne-Cut



Die Plattenschere Typ Ne-Cut ist speziell für den Zuschnitt von Leiterplatten bis 3.0 mm oder Aluminium bis 1.5 mm Stärke konzipiert worden. Je nach Anforderung können ebenso Stahlbleche (von 0,05 bis 1 mm), Kunststoffe (bis 5 mm), Filmmaterialien sowie Papier auf dem Gerät verwindungsfrei geschnitten werden. Nach Rücksprache auch dickere Aluminiumbleche. Durch die transparente Abdeckhaube lassen sich Einzelstücke auch "auf Sicht" schneiden.

### Eigenschaften

- Schnittbreite max. 530 mm
- Messerbalken aus gehärtetem Spezialstahl
- Eingebauter Niederhalter, abnehmbar
- Vorderer Anschlagwinkel mit Lineal
- Hinterer verschiebbarer Parallelanschlag mit Lineal
- Verfahrweg des hinteren Anschlags 0 ... 300 mm
- Winkel- und Maßtoleranz 0.1 mm
- Kleinstes Schnittmaß vorne 45 mm
- Stabile Ganzstahlkonstruktion
- Alle winkel- und maßbestimmenden Teile justierbar
- Einfacher Messerwechsel
- Einstellbare Messerschrägung
- Einstellbarer Schnittspalt

### Technische Daten

**Abmessungen (B x H x T):** 74 cm x 29 cm x 45 cm

**Gewicht:** 66 kg

### Zubehör/Optionen

**Option:**

Ein Paar Ersatzmesser

Jederzeitige technische Änderungen vorbehalten