


Zweifach-Kettenräder mit einseitiger Nabe, ISO 16 B-2



Werkstoff: Stahl C45, wahlweise gehärtet.
Bohrung vorgebohrt.
Mit * versehene Räder aus Grauguss GG25.
Typ ZRS: Nicht gehärtet.
Typ ZRG: Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC).
Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 12810800, ZRS, ISO 16 B-2, 8 Zähne

ISO 16 B-2, Teilung 1" x 17,02 mm


$B_1 = 15,8$ mm, $B_2 = 47,7$ mm $c = 2,5$ mm, $r_3 = 26$ mm

Artikel-Nr. ZRS	Artikel-Nr. ZRG	Zähne- zahl	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Gewicht kg
128 108 00	128 881 08	8	77,0	66,37	42	16	65	0,90
128 109 00	128 881 09	9	85,0	74,26	50	16	65	1,20
128 110 00	128 881 10	10	93,0	82,19	56	16	65	1,60
128 111 00	128 881 11	11	99,5	90,14	64	20	70	2,16
128 112 00	128 881 12	12	109,0	98,14	72	20	70	2,70
128 113 00	128 881 13	13	117,0	106,12	80	20	70	3,27
128 114 00	128 881 14	14	125,0	114,15	88	20	70	3,91
128 115 00	128 881 15	15	133,0	122,17	96	20	70	4,59
128 116 00	128 881 16	16	141,0	130,20	104	20	70	5,32
128 117 00	128 881 17	17	149,0	138,22	112	20	70	6,11
128 118 00	128 881 18	18	157,0	146,28	120	20	70	6,98
128 119 00	128 881 19	19	165,2	154,33	128	20	70	7,93
128 120 00	128 881 20	20	173,2	162,38	130	20	70	8,61
128 121 00	128 881 21	21	181,2	170,43	130	25	70	9,28
128 123 00	128 881 23	23	197,5	186,53	130	25	70	10,90
128 125 00	128 881 25	25	213,5	202,66	130	25	70	12,70
128 130 00	128 881 30	30	254,0	243,00	130	25	70	17,60
128 138 00*	-	38	320,0	307,59	140	40	75	18,60
128 145 00*	-	45	377,0	364,13	150	40	75	19,40
128 157 00*	-	57	474,0	461,08	170	40	90	31,00
128 176 00*	-	76	627,0	614,65	175	40	95	41,50



Mit * versehene Räder aus Grauguss GG25.

Zweifach-Kettenradscheiben ZRL ohne Nabe, ISO 16 B-2




Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar.
Bohrungen vorgebohrt.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 12821100, ZRL, ISO 16 B-2, 11 Zähne

ISO 16 B-2, Teilung 1" x 17,02 mm

$B_1 = 15,8$ mm, $B_2 = 47,7$ mm $c = 2,5$ mm, $r_3 = 26$ mm

Artikel-Nr. ZRL	Zähne- zahl	d_a mm	d mm	B mm	Gewicht kg
128 211 00	11	99,5	90,14	20	1,63
128 212 00	12	109,0	98,14	20	1,98
128 214 00	14	125,0	114,15	20	2,86
128 216 00	16	141,0	130,20	20	3,86
128 218 00	18	157,0	146,28	20	5,10
128 220 00	20	173,0	162,38	20	6,30
128 222 00	22	189,3	178,48	25	7,80
128 224 00	24	205,5	194,59	25	9,40
128 227 00	27	229,6	218,79	25	12,20
128 230 00	30	254,0	243,00	25	15,20
128 235 00	35	296,2	283,36	25	21,00
128 236 00	36	304,6	291,44	25	22,46
128 238 00	38	320,7	307,59	25	25,00
128 245 00	45	377,1	364,13	25	35,50
128 248 00	48	401,3	388,36	30	39,00
128 257 00	57	474,0	461,07	40	53,50
128 272 00	72	596,1	582,32	40	94,60



Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.
Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.