

Artikelnummer: 308557

Kurzbeschreibung: Fasskipper 50 bis 100 l

Langbeschreibung: Fasskipper 50 bis 100 l:

Dieser Fasskipper eignet sich zum Fahren, Lagern und Entleeren von 50- bis 100- Liter-Fässern.

Mithilfe einer - separat zu bestellender - Hebelstange mit Federriegelarretierung, welche ein Herausrutschen der Stange beim Heben verhindert, lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln. Das Fass liegt dann auf 2 Metallrohren auf und kann in alle gewünschte Positionen gedreht werden. Der in Enzianblau (RAL 5010) pulverbeschichtete Fasskipper an sich besteht aus fest verschweißtem Stahlrohr mit den

Maßen von $\varnothing 26,9 \times 1,75$ mm. Ausgestattet ist er mit Lenkrollen ($\varnothing 100$ mm) inkl. Polyamidbereifung ($\varnothing 125$ mm) und Rollenlagern. Das Gehäuse ist dabei verzinkt, die an beiden Lenkrollen integrierten Radfeststeller entsprechen der europäischen Norm EN 1757-3. Weitere Details: Außenmaß: B 610 x T 520 x H 475 mm

Abfüllhöhe: 435 mm

Fassaufgabe: Polyamid-Rollen

Rad \varnothing : 100/125 mm

Eigengewicht: 12 kg

Tragkraft: 150 kg

als separates Zubehör verfügbar

Hebelstange nicht Teil des Lieferumfanges, diese als separates Zubehör verfügbar

EAN/GTIN: 4250448504998

