

Artikelnummer: 96356

Kurzbeschreibung: Stretchmaschine Standard

Langbeschreibung: Stretchmaschine Standard: Diese Stretchmaschine ist ein sehr robustes und daher weitgehend wartungsfreies Gerät, das nicht nur durch sein Design, sondern vor allem auch durch eine ausgereifte und durchdachte, einen automatischen Arbeitsablauf ermöglichende Technik überzeugt. Nachdem die Stretchfolie an der zu umwickelnden Palette befestigt ist, kann der Startknopf betätigt werden und der Wickelvorgang beginnt. Die Palette wird mit dem Kreuzwickelprogramm unter Auf- und Abwärtsbewegungen des Folienschnitts mit Folie umwickelt. Fu ss- und Kopfwickelung einstellbar, Höhenabfrage durch Fotozelle. Wartung und Wartungsverträge auf Anfrage. Drehteller 1500 mm max. Palettengewicht: 2000 kg max. Palettengröße: 800 x 1200 mm max. Palettenhöhe: 2100 mm mit Auffahrrampe Drehtellergeschwindigkeit: 7 Umdrehungen/Minute Sanftanlauf und Auslauf des Drehtellers Fixstop des Drehtellers (Akustisches Signal vor dem Anlauf) Fotozelle zur automatischen Höhenabtastung der Palette Foliendehnung über Handrad einstellbar Kreuzwickelprogramm, Fu sswickelzeit 3 Umdrehungen, Folienschlitten fährt automatisch bis zum oberen Palettenende, Kopfwickelzeit 3 Umdrehungen. Nach deren Ablauf wird die Palette in Abwärtsbewegung des Folienschlittens mit Folie weiter umwickelt, bis der Folienschlitten seine Ausgangsstellung erreicht. Danach bleibt der Drehteller in seiner Ausgangsstellung stehen. Einfahröffnung an der Frontseite für den leichten Transport mit dem Stapler einfache Montage des Wickelturmes durch Hochklappen der kompletten Einheit Anschlussleistung: 0,8 KW



EAN/GTIN: 4030198136003