

elektrische kettingtakel

MONTI-240

draagvermogen 240 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging

Artikelnummer: 149483



Elektrische kettingtakel MONTI-240

Draagvermogen 2400 kg

elektrische kettingtakel

- FEM-groep 4M
- draagvermogen 240 kg
- aantal kettingbundels 1
- standaardheffing lengte 3 m
- haakophanging
- veilig in gebruik door slipkoppeling tegen overbelasting
- eindschakelaar
- netadapter 230V/50 Hz
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- bouwhoogte 400 mm
- lengte x breedte 260 mm x 364 mm
- inhoud levering: inclusief kettingzak en transportkoffer

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz
hijswerktuigtype	elektrische kettingtakel	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen

fem-groep	4M	bouwhoogte	400 mm
draagvermogen	240 kg	lengte	260 mm
aantal bundels	1 stuks	breedte	364 mm
standaardheffing	3 m	inhoud levering	inclusief kettingzak en transportkoffer
bediening heffing	elektrisch	WEEE-registratienummer	DE31625224
kettinglier uitvoering	haakophanging	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
veiligheidsuitrusting hijswerktu	slipkoppeling tegen overbelasting	gewicht	16,5 kg
hijswerktuig functie	eindschakelaar		