

**KERN**

## balance de contrôle


**GAB 6K0.05N**

non étalonnable, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 294 x 225 mm, plage de pesage entre 6 kg, Lisibilité par incréments de 0,05 g

Numéro d'article: 235920



**KERN**








KERN balance de contrôle GAB 6K0.05N

- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 294 x 225 mm
- plage de pesage entre 6 kg
- Lisibilité par incréments de 0,05 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), quantité, addition, calcul de pourcentage, changement de l'unité de pesage, étalonnage
- équipé de Affichage LC
- bloc d'alimentation CA 220V-240V
- volume de livraison : capot de protection inclus

type de balance	balance de contrôle	balance fonctions	réglage (CAL), quantité, addition, calcul de pourcentage, changement de l'unité de pesage, étalonnage
étalonnable	non	alimentation	bloc d'alimentation CA 220V-240V
matériau de plateforme	acier inoxydable	équipement balance	Affichage LC
largeur de plateforme	294 mm	fonction de comptage des pièces	oui
profondeur de plateforme	225 mm	étalonnage	oui
plage de pesage	6 kg	volume de livraison	capot de protection inclus
lisibilité	0,05 g	Poids	4,4 kg

## Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu