#### Technische Information

# Conti<sup>®</sup> MineraStreichputz

Mineralisch gefüllte Grund- und Endbeschichtung zur dekorativen Gestaltung von Wandflächen im Innenbereich, in den Körnungen fein/mittel/grob

## **Produktbeschreibung**

Eigenschaften

**Einsatzbereich** Mineralisch gefüllte, strukturgebende Grund- und Endbeschichtung auf Kaliwasserglas-

Basis, für dekorative Roll-, Spritz- und/oder Bürstenstrukturen auf Wandflächen im Innen-

bereich. Idealer Träger für nachfolgende Lasur- und/oder Effektbeschichtungen.

Leichte Verarbeitung, mit guter Diffusionsfähigkeit, ausgezeichneter Deckkraft und hohem Weißgrad, umweltverträglich und schadstoffarm. Lieferbar in drei verschiedenen Körnungen, fein/mittel/grob. Individuell strukturierbar im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren. Frei

von foggingaktiven Substanzen. Allergieneutral.



• Körnungen: fein/mittel/grob

· sehr gute Diffusionsfähigkeit

· hoher Weißgrad und hohes Deckvermögen





- Common of the grant of			
Anwendungsbereich	innen	Lagerung [2]	kühl und trocken ca. 1 Jahr
Lieferform	weiß	Produkt-Code F+L	BSW10
Packungsgröße	20 kg	Decopaint-Richtlinie	(Kat. A/a Wb): 30 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l.
Verbrauch [1]	fein bis 250 g/m², mittel bis 350 g/m², grob bis 500 g/m² - streichen, rollen, spritzen	Abfallschlüssel [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 12 (flüssig)
Spez. Gewicht	ca. 1,704 g/cm <sup>3</sup>		

<sup>[1]</sup> Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

Zusammensetzung

Styrolacrylat-Copolymer, Titandioxid, Talkum, Calziumkarbonat, Kaolin, Additive, Konservierungsmittel, Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon

## Einsatz- und Anwendungsangaben

**Untergrund** 

(gemäß VdL)

Geeignet für fachgerecht vorbehandelte Wandflächen im Innenbereich. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3.1.1 und die entsprechenden BfS-Merkblätter (neueste Fassung) beachten. Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen. Staub, Schmutz, lose anhaftende Altanstriche und alle Verunreinigungen mit Trennwirkung restlos entfernen. Vor Ausführung der Arbeiten ist die Eignung Material/Untergrund durch das Anlegen einer Probefläche zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung anfordern!

Untergründe einlassen.

stark saugende Sandende Untergründe mit Conti® Uni Tiefgrund oder Conti® Puracryl Tiefgrund

Materialtönung

Mit geeigneten Silikat Voll- und Abtönfarben. Silikat Voll- und Abtönfarben sind vor Verwendung auf Eignung zu prüfen. Höhere Zusätze verändern die spezifischen Eigenschaften.

Verarbeitung

Vor Verarbeitung gut aufrühren. Zur Konsistenzeinstellung 5 % Wasser zugeben. Für die Körnung fein sollten kurzflorige Walzen verwendet werden Die Körnungen mittel und grob lassen sich im Rollverfahren mit mittelflorigen Walzen (Florhöhe 14-18 mm) aufbringen. Material satt auftragen und im Kreuzgang verschlichten. Anschließend mit den gewünschten Werkzeugen (weiche/harte Bürsten, Strukturwalzen, Lederlappen usw.) strukturieren. Das Material kann auch mit der Kelle direkt aus dem Gebinde verarbeitet werden.

#### **Chemische Werke Kluthe GmbH**

**Verwaltung/Administration** 

Verkauf Oberhausen

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176 www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163 www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Artikelnummer: 027280360514 Seite: 1/2 - Stand: Juli 2019

Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

### Technische Information

# Conti® MineraStreichputz

Mineralisch gefüllte Grund- und Endbeschichtung zur dekorativen Gestaltung von Wandflächen im Innenbereich, in den Körnungen fein/mittel/grob

**Conti® MineraStreichputz** kann mit dem Feinputzspritzgerät (Schneckenfördergerät) oder auf kleinen Flächen mit der Trichterpistole aufgebracht werden. Düsengröße 4-6 mm, Spritzdruck 2,0-2,5 bar. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Überarbeitung / Trockenzeit

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. ein bis zwei Tagen. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten

Reinigung der Werkzeuge Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

## **Hinweise**

Besonders zu beachten Durchgehende Flächen nur mit Material gleicher Chargennummer verarbeiten, da durch die Verwendung von Natursanden geringe Farbtonschwankungen möglich sind.

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen. Durch Abtönung sind Abweichungen in den technischen Kenndaten möglich. Zur Vermeidung von Ansätzen das Material nass-in-nass auftragen. Abzeichnungen durch Ausbesserungen in den Flächen hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS-Merkblatt Nr. 25).

**Besondere Hinweise** 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Mit dem **REMA®-System!** Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11) entsorgen.

Technische Beratung Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: <a href="mailto:awt@conticoatings.com">awt@conticoatings.com</a> oder Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <a href="http://produkte.conticoatings.com/4005941086669">http://produkte.conticoatings.com/4005941086669</a> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

#### **Chemische Werke Kluthe GmbH**

Artikelnummer: 027280360514

Seite: 2/2 - Stand: Juli 2019