

Scharniere aus Zinkdruckguss, Form A

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Scharnier Zinkdruckguss.
Achse Edelstahl.

Ausführung:

Scharnier gestrahlt, verchromt oder schwarz.
Achse blank.

Hinweis:

Scharniere für innenliegende Türen.
Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.

*An diesen Stellen sind von der Unterseite Bohrungen vorhanden, diese können bei Bedarf aufgebohrt werden.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.


Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Zubehör:

Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642 (K0708).

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Farbe Grundkörper	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	D1	H	Öffnungswinkel	S	F1 N	F2 N
K1897.0504004011	A	verchromt	40	12,5	12,5	20	20	-	-	40	25	5,3	9	180°	5	3650	2000
K1897.0504004021	A	schwarz	40	12,5	12,5	20	20	-	-	40	25	5,3	9	180°	5	3650	2000
K1897.0605005011	A	verchromt	50	15	15	25	25	-	-	50	30	6,3	11,5	180°	6	3650	2000
K1897.0605005021	A	schwarz	50	15	15	25	25	-	-	50	30	6,3	11,5	180°	6	3650	2000

Scharniere aus Zinkdruckguss, Form A

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Farbe Grundkörper	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	D1	H	Öffnungswinkel	S	F1 N	F2 N
K1897.0607605011	A	verchromt	76	28	28	38	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	3650	900
K1897.0607605021	A	schwarz	76	28	28	38	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	3650	900
K1897.0606305011	A	verchromt	63	15	28	25	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	4400	850
K1897.0606305021	A	schwarz	63	15	28	25	38	-	-	50	30	6,5	11,5	270°	6	4400	850
K1897.0806006011	A	verchromt	60	18	18	30	30	-	-	60	36	8,4	15	180°	8	4500	4500
K1897.0806006021	A	schwarz	60	18	18	30	30	-	-	60	36	8,4	15	180°	8	4500	4500
K1897.0607606021	A	schwarz	76	28	28	38	38	-	-	60	36	6,5	15	270°	8	3650	2000
K1897.0809006011	A	verchromt	90	18	45	30	60	-	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	2500
K1897.0809006021	A	schwarz	90	18	45	30	60	-	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	2500
K1897.0812006011	A	verchromt	120	45	45	60	60	23*	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	1300
K1897.0812006021	A	schwarz	120	45	45	60	60	23*	23*	60	36	8,4	15	270°	8	5500	1300