

Broszura informacyjna

26 25 200 T

Szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu „bociani dziób”)

DIN ISO 5745



- Elastyczne końcówki: stabilność i wysoka wytrzymałość na odkształcenia
- Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
- Precyzyjne końcówki szczypiec o dużej elastyczności i wytrzymałości na skręcanie
- Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki
- Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	26 25 200 T
EAN	4003773080015
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, zintegrowany zaczep do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
Waga	205 g
Wymiary	200 x 57 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,2 mm
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość powierzchni chwytającej (L4)	23,0 mm
Długość szczęki (L3)	73,0 mm
Szerokość główki (W3)	18 mm
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

