

## Technische Details

Artikel-Nr. **64008**  
Warengruppe: **LED-Filament/Tropfenform/Klar**  
Bezeichnung **2,5W (25W) 220-240V E14 245lm 2700K Retro-LED HD**

## Technik

<b>Produktdaten</b>		UVSchutz	nein	Austausch stromlos	nein
Sockel	<b>E14</b>	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	<b>-20</b>	Freibrennbetrieb	<b>ja</b>
Brennlage	<b>u360</b>	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	<b>40</b>	Nicht in Reflektoren	<b>ja</b>
Länge [mm]	<b>45</b>	Aussenanwendung	<b>nein</b>	Belüftung erforderlich	<b>ja</b>
Breite [mm]	<b>45</b>	Coolbeam	<b>nein</b>	CE	<b>ja</b>
Höhe [mm]	<b>85</b>	Hotbeam	<b>nein</b>	GOSTR	<b>nein</b>
Gewicht [g]	<b>16</b>	stossfest	<b>nein</b>		
Schutzglas	<b>nein</b>	Feuchteempfindlich	<b>ja</b>		
<b>Elektrische Daten</b>		Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>	Schaltzyklen bis Ausfall	<b>50000</b>
Spannung Nominalwert [V]	<b>220-240</b>	Stromart	<b>AC</b>	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>3</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>230</b>	Nom. Stromstärke [mA]	<b>23</b>	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>90</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>2,50</b>	EEEK	<b>A++</b>	Ausfallrate allg. [%] [<=]	<b>5,00</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>2,50</b>	Elektrischer Leistungsfaktor [>=]	<b>0,40</b>	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	<b>5,00</b>
Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>15000</b>	Zündzeit [sec.] [<]	<b>0,4</b>	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>
Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>15000</b>	Dimmbarkeit	<b>nein</b>		
<b>Lichttechnische Daten</b>		Kelvin [K]	<b>2700</b>	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	<b>25</b>
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>245</b>	Lichtfarbe	<b>warmwhite</b>	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	<b>0,80</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>245</b>	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	<b>90</b>	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	<b>0,70</b>
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	<b>320</b>	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	<b>6</b>	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>1,00</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>98</b>	Flimmerfaktor	<b>10,00</b>	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>2,00</b>
<b>Umwelteigenschaften</b>		WEEE-Produkt	<b>ja</b>		
<b>Verpackung</b>					
<b>Colorbox</b>		Gewicht [g]	<b>0</b>		
<b>Blister</b>		Stück	<b>1</b>	Barcode1	<b>4018412657961</b>
Gewicht [g]	<b>0</b>	Inhalt (Produkte)	<b>1</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
<b>Innerbox</b>		Stück	<b>5</b>	Barcode1	<b>4018412657978</b>
Gewicht [g]	<b>21</b>	Barcode1	<b>4018412657978</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
<b>Tray</b>		Gewicht [g]	<b>0</b>		
<b>Shrink</b>		Gewicht [g]	<b>0</b>		
<b>Transportkarton</b>		Barcode1	<b>4018412657985</b>	WEEE	<b>nein</b>
Gewicht [g]	<b>46</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>		
Stück	<b>60</b>	CE	<b>nein</b>		