

## PAVOY verdeelkast

### Basis

hoogte x breedte x diepte 1850 x 900 x 500 mm, vak breedte 300 mm, met 30 vakken, verdeling 3x10, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 138596



## PAVOY Verdeelkast Basis

### verdeelkast





- hoogte x breedte x diepte 1850 x 900 x 500 mm
- vak breedte 300 mm
- met 30 vakken, verdeling 3x10
- vak hoogte x breedte x diepte 145 x 220 x 470 mm
- vleugel deur
- 1 deur met inworpsleuf per vak
- inworpsleuf hoogte x breedte 20 x 230 mm
- deuropeningshoek 110 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel

- gelaste staalconstructie
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	kast	hoogte gleuf	20 mm
type kast	verdeelkast	breedte sleuf	230 mm
type deur	vleugeldeur	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1850 mm	onderbouw	sokkel
breedte	900 mm	materiaal	staal
breedte vak	300 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	500 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	vakken	afsluitbaar	ja
vakken	30 stuks	verrijdbaar	nee
vakhoogte (li.)	145 mm	certificering	GS // TÜV
vakbreedte (li.)	220 mm	garantie	10 jaar
vakdiepte (li.)	470 mm	openingshoek deur	110 °
verdeling vakken	3x10	gewicht	81 kg

## Dit past ook bij ...

146387		magneetframe, DIN A5 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde magnetisch
500563		sleutelcassette, 35 haak, hoogte x breedte x diepte 300 x 240 x 80 mm, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
504276		wandklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zwart, spanningsverzorging via batterijgebruik
528368		prullenmand, inhoud 15 l, hoogte x diameter 315 x 260 mm, romp van staal met epoxyharscoating in zilverkleurig, wandconstructie geperforeerd