

Crimpkontakte für high density Steckverbinder



D-Sub

Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm ²)	Artikelnummer			
		gestanzte Messerkontakte		gestanzte Federkontakte	
		Anforderungsstufe 3	S4 ¹⁾	Anforderungsstufe 3	S4 ¹⁾
Anforderungsstufen Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage					
500 Stück/Karton	AWG 26-24 0,14-0,22 flexibel	09 56 000 8177	09 56 000 8175	09 56 000 8277	09 56 000 8275
500 Stück/Rolle Abrollrichtung links		09 56 000 8167	09 56 000 8165	09 56 000 8267	09 56 000 8265
10 000 Stück/Rolle Abrollrichtung links		09 56 000 8157	09 56 000 8155	09 56 000 8257	09 56 000 8255

Abrollrichtung



500 Stück/Rolle
Abrollrichtung links

10 000 Stück/Rolle
Abrollrichtung links

für HARTING Werkzeuge

¹⁾ S4 = 0,76 µm (30 µinch) Au oder entsprechend PdNi
Kontaktabmessungen siehe Seite 05.41