

WR 3M

Versorgungseinheit, 360 W (400 W)
Artikel Nr.: T0053366699N




Benefits

- › 3 unabhängige Kanäle zum gleichzeitigen Betrieb von bis zu 3 Werkzeugen
- › Automatische Werkzeugerkenntnis
- › Eigener Vakuum-Kanal für Pick-Up

Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung



Vorheizplatten



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	280 x 240 x 103
Abmessungen L x B x H (Inch)	11,02 x 9,45 x 4,06
Gewicht (ca) in kg	7.3
Spannung	230 V
Leistung	360 W (400 W)
Kanäle	3
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	93 - 454
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	200 - 850
Temperaturgenauigkeit °C	±9°C
Temperaturgenauigkeit °F	±17°F
Temperaturstabilität °C	±2°C
Temperaturstabilität °F	±4°F
Potentialausgleichsbuchse	Über 3, 5 mm Schaltklinkenbuchse (hart geerdet)
Display	LCD
Luftverbrauch l/min	---
Betriebsdruck in bar/psi	---
Fördermenge l/min	18
Unterdruck	0,7 bar, max

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE