

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

CE

UGR<19

IP20

Spannung, ~220-240V,50-60HZ

Schutzart: IP 20

Prüfzeichen

Produktbeschreibung

Lichtverteilung direkt (2/3), indirekt (1/3). Lichtlenkung direkt über Optikarray. Lichtlenkung indirekt über Abdeckung, mattierte Scheibe aus UV-beständigem PMMA.

Farbe ähnl. RAL 9016 Weiß seidenmatt

Ausführung: Moderne, flache LED-Pendelleuchte mit quadratisch ausgeprägten, 4-reihigen Linsenoptikarrays mit optisch harmonisierter Oberflächenstruktur für effiziente Lichtausbeute. Bauhöhe im Randbereich 20 mm und im Mittelbereich 34 mm. Hochwertige, rechteckige Konstruktion aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet. Midpower LED-Module für maximale Leuchteffizienz. Schutzklasse I, Schutzart IP20.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Dimmbereich: 1-100 %

Montage: Leuchte anschlussfertig mit vormontierter, transparenter Anschlussleitung und Seilabhängung. Seilpendel, Länge 1,5 m, stufenlos höhenverstellbar.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1526
B	113
H	35
AE	1305
Gewicht [kg]	2,8



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	15
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)		min. -25	max. +25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	70.21
Phi_o [%]	29.79
LITG/DIN	B 53
UTE	0.70B 0.30T
Leuchtenlichtstrom [lm]	7400
Leuchtenleistung [W]	48
Leuchteffizienz [lm/W]	154
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	15.4	16.5	15.9	16.9	17.4	15.5	16.6	16.0	17.0	17.5
	3H	15.5	16.4	16.0	16.9	17.5	15.6	16.6	16.2	17.1	17.6
	4H	15.6	16.5	16.2	17.0	17.6	15.7	16.6	16.3	17.1	17.7
	6H	15.7	16.5	16.3	17.1	17.7	15.7	16.5	16.3	17.1	17.7
	8H	15.8	16.6	16.4	17.1	17.8	15.7	16.5	16.3	17.1	17.7
	12H	15.9	16.6	16.5	17.2	17.9	15.7	16.4	16.3	17.0	17.7
4H	2H	15.3	16.1	15.8	16.6	17.2	15.4	16.2	15.9	16.7	17.3
	3H	15.5	16.2	16.1	16.8	17.4	15.6	16.3	16.2	16.9	17.6
	4H	15.7	16.3	16.3	17.0	17.7	15.8	16.4	16.4	17.0	17.8
	6H	15.9	16.5	16.6	17.2	17.9	15.9	16.5	16.6	17.1	17.9
	8H	16.1	16.6	16.8	17.3	18.1	15.9	16.5	16.6	17.1	17.9
	12H	16.3	16.7	17.0	17.4	18.3	15.9	16.4	16.7	17.1	17.9
8H	4H	15.7	16.2	16.4	16.9	17.7	15.7	16.3	16.4	16.9	17.7
	6H	16.1	16.5	16.8	17.2	18.1	16.0	16.4	16.7	17.1	18.0
	8H	16.3	16.7	17.1	17.4	18.3	16.1	16.5	16.8	17.2	18.1
	12H	16.6	16.9	17.4	17.7	18.6	16.1	16.4	16.9	17.2	18.1
12H	4H	15.6	16.1	16.3	16.8	17.6	15.7	16.2	16.4	16.9	17.7
	6H	16.1	16.4	16.8	17.2	18.1	16.0	16.4	16.7	17.1	18.0
	8H	16.4	16.7	17.1	17.5	18.4	16.1	16.4	16.9	17.2	18.1
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 7400 lm											