


RQGZ1-M | metrisches Gewinde

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse, Zugentlastung, konisch dichtend



Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6

Schutzart [nach EN 60529]: IP 66

Eigenschaften:

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel

Einsatzgebiete:

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Klemmbereich [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW1 [mm]	SW2 [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
15109010212	10,0	schwarz	M12 x 1,5	4,0-6,5	6,5	17,0	8,0	51,0	16	15	0,800	20
15109013216	13,0	schwarz	M16 x 1,5	5,0-9,5	9,5	20,0	8,0	53,0	18	20	1,300	20
15109015220	15,8	schwarz	M20 x 1,5	8,0-11,0	13,0	23,0	8,0	59,0	21	24	1,550	20
15109021225	21,2	schwarz	M25 x 1,5	11,0-16,0	16,0	33,5	8,0	70,0	27	29	3,100	10
15109028225	28,5	schwarz	M25 x 1,5	11,0-16,0	16,0	37,0	8,0	82,0	34	29	3,200	10
15109028232	28,5	schwarz	M32 x 1,5	15,0-21,0	18,0	37,0	10,0	82,0	34	36	3,800	10
15109034240	34,5	schwarz	M40 x 1,5	16,0-26,0	25,0	44,0	10,0	85,0	40	46	5,800	10
15109042250	42,5	schwarz	M50 x 1,5	27,0-35,0	32,0	58,0	12,0	104,0	49	55	9,000	10
15109054263	54,5	schwarz	M63 x 1,5	32,0-42,0	44,0	68,0	12,0	139,0	60	68	11,800	10
15109010012	10,0	grau	M12 x 1,5	4,0-6,5	6,5	17,0	8,0	51,0	16	15	0,800	20
15109013016	13,0	grau	M16 x 1,5	5,0-9,5	9,5	20,0	8,0	53,0	18	20	1,300	20
15109015020	15,8	grau	M20 x 1,5	8,0-11,0	13,0	23,0	8,0	59,0	21	24	1,550	20
15109021025	21,2	grau	M25 x 1,5	16,0-33,5	16,0	33,5	8,0	70,0	27	29	3,100	10
15109028025	28,5	grau	M25 x 1,5	11,0-16,0	16,0	37,0	8,0	82,0	34	29	3,200	10
15109028032	28,5	grau	M32 x 1,5	15,0-21,0	18,0	37,0	10,0	82,0	34	36	3,800	10
15109034040	34,5	grau	M40 x 1,5	16,0-26,0	25,0	44,0	10,0	85,0	40	46	5,800	10
15109042050	42,5	grau	M50 x 1,5	27,0-35,0	32,0	58,0	12,0	104,0	49	55	9,000	10
15109054063	54,5	grau	M63 x 1,5	32,0-42,0	44,0	68,0	12,0	139,0	60	68	11,800	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.