

D-SUB-Druckmutter - VS-PG11 (5-10)

1688104

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688104>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Hutmutter mit Leitungsdichtung, für Leitungsdurchmesser von 5 mm ... 10 mm, für Tüllengehäuse VS-15-...

Kaufmännische Daten

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer | 1688104 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | ABNFAZ |
| Katalogseite | Seite 219 (C-2-2013) |
| GTIN | 4017918182281 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,95 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,73 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

D-SUB-Druckmutter - VS-PG11 (5-10)



1688104

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688104>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|-----------------------|-------------|
| Produkttyp | Druckmutter |
| Anwendung | Druckmutter |
| Art der Verschraubung | Pg11 |

Maße

| | |
|--------|-------|
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Länge | 25 mm |

Außenmaß

| | |
|-----------------------|-------|
| Außendurchmesser min. | 5 mm |
| Außendurchmesser max. | 10 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|---------|
| Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | Neopren |
| Material Gehäuse | PA |

Kabel / Leitung

| | |
|--------------------------|----------------|
| Leitungsart | Rundkabel |
| Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ... 10 mm |

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|-----------------------|------|
| Art der Verschraubung | Pg11 |
|-----------------------|------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -20 °C ... 80 °C |

D-SUB-Druckmutter - VS-PG11 (5-10)

1688104

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688104>



Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: B.01687

D-SUB-Druckmutter - VS-PG11 (5-10)



1688104

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688104>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0 | 27144420 |
| ECLASS-10.0.1 | 27144420 |
| ECLASS-11.0 | 27144420 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000814 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de